

**Garant****Tarod de mașină pentru găuri străpunse cu filet pe stânga, neacoperită, MF: M52X3****Date comandă**

Numărul de comandă	130001 M52X3
GTIN	4062406003753
Clasa articolului	10N

**Descriere****Notă:**

Timp de livrare: 35 de zile calendaristice

Comandă minimă: 1 bucată

Execuție specială - este exclusă returnarea

**Descriere tehnică**

Adâncimea filetului	156 mm
Ø Filet	52 mm
Număr caneluri de pretensionare	4
Standard	DIN 376
Pas filet	3 mm
Ø cozii D <sub>s</sub>	40 mm
Clasa de toleranță	ISO 1 4H
Clasa de toleranță	ISO 1X 4HX
Clasa de toleranță	ISO 2 6H
Clasa de toleranță	ISO 2X 6HX
Clasa de toleranță	6H +0,05
Clasa de toleranță	ISO 3 6G
Clasa de toleranță	ISO 3X 6GX

Clasa de toleranță	7H
Clasa de toleranță	7HX
Clasa de toleranță	7G
Clasa de toleranță	7GX
Clasa de toleranță	6H +0,10
Clasa de toleranță	6H +0,20
Materialul sculei	HSS E
Ø găurii de centrare	49 mm
Pătrat coadă □	32 mm
Lungimea totală L	250 mm
Număr de dinți Z	4
Tip de filet	MF-LH
Dimensiunea filetului	M52×3
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	DIN 13
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe stânga
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod