

**Garant****Tarozi de mașină pentru găuri străpunse, TiN, MF: M28X1,5****Date comandă**

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Numărul de comandă | 130005 M28X1,5 |
| GTIN               | 4062406005801  |
| Clasa articolului  | 10N            |

**Descriere****Notă:**

Timp de livrare: 49 de zile calendaristice

Comandă minimă: 1 bucată

Execuție specială - este exclusă returnarea

**Descriere tehnică**

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Adâncimea filetului    | 84 mm      |
| Ø Filet                | 28 mm      |
| Pătrat coadă □         | 16 mm      |
| Ø găurii de centrare   | 26,5 mm    |
| Ø cozii D <sub>s</sub> | 20 mm      |
| Clasa de toleranță     | ISO 1 4H   |
| Clasa de toleranță     | ISO 1X 4HX |
| Clasa de toleranță     | ISO 2 6H   |
| Clasa de toleranță     | ISO 2X 6HX |
| Clasa de toleranță     | 6H +0,05   |
| Clasa de toleranță     | ISO 3 6G   |
| Clasa de toleranță     | ISO 3X 6GX |
| Clasa de toleranță     | 7H         |

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Clasa de toleranță              | 7HX   |
| Clasa de toleranță              | 7G  |
| Clasa de toleranță              | 7GX   |
| Clasa de toleranță              | 6H +0,10  |
| Clasa de toleranță              | 6H +0,20  |
| Pas filet                       | 1,5 mm  |
| Standard                        | DIN 376   |
| Număr de dinți Z                | 4   |
| Materialul sculei               | HSS E   |
| Lungimea totală L               | 140 mm  |
| Număr caneluri de pretensionare | 4   |
| Tip de filet                    | M   |
| Dimensiunea filetului           | M28×1,5   |
| Strat de acoperire              | TiN   |
| Unghi al flancurilor            | 60 grad   |
| Normă pentru filet              | DIN 13  |
| Forma conului de atac           | B   |
| Coadă tip                       | Coadă cilindrică cu h9                          |
| Răcire interioară               | nu  |
| Utilizare la tipul de găurire   | Până la 3×D la gaură străpunsă                  |
| Direcție de tăiere              | pe dreapta                                      |
| Tipul uneltei cu filet          | Tarod de mașină pentru prelucrare convențională |
| Inel colorat                    | fără  |
| Tip produs                      | Tarod   |