

Garant
**Tarod de mașină pentru găuri străpunse cu filet pe stânga, TiN, MF:
M1,8X0,35**

Date comandă

Numărul de comandă	130006 M1,8X0,35
GTIN	4062406007485
Clasa articolului	10N

Descriere
Notă:

Timp de livrare: 91 de zile calendaristice

Comandă minimă: 25 bucăți

Execuție specială - este exclusă returnarea

Descriere tehnică

Materialul sculei	HSS E
Ø găurii de centrare	1,45 mm
Standard	DIN 371
Lungimea totală L	40 mm
Adâncimea filetului	5,4 mm
Ø cozii D _s	2,5 mm
Număr caneluri de pretensionare	2
Clasa de toleranță	ISO 1 4H
Clasa de toleranță	ISO 1X 4HX
Clasa de toleranță	ISO 2 6H
Clasa de toleranță	ISO 2X 6HX
Clasa de toleranță	6H +0,05
Clasa de toleranță	6H +0,20

Clasa de toleranță	ISO 3 6G
Clasa de toleranță	ISO 3X 6GX
Clasa de toleranță	7H
Clasa de toleranță	7HX
Clasa de toleranță	7G
Clasa de toleranță	7GX
Clasa de toleranță	6H +0,10
Pas filet	0,35 mm
Pătrat coadă □	2,1 mm
Ø Filet	1,8 mm
Număr de dinți Z	2
Tip de filet	M
Dimensiunea filetului	M1,8×0,35
Strat de acoperire	TiN
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	DIN 13
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe stânga
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod