

Garant**Tarozi de mașină pentru găuri străpunse, TiN, MF: M7X0,5****Date comandă**

Numărul de comandă	130005 M7X0,5
GTIN	4062406004248
Clasa articolului	10N

Descriere**Notă:**

Timp de livrare: 49 de zile calendaristice

Comandă minimă: 3 bucăți

Execuție specială - este exclusă returnarea

Descriere tehnică

Clasa de toleranță	ISO 1 4H
Clasa de toleranță	ISO 1X 4HX
Clasa de toleranță	ISO 2 6H
Clasa de toleranță	ISO 2X 6HX
Clasa de toleranță	6H +0,05
Clasa de toleranță	6H +0,20
Clasa de toleranță	ISO 3 6G
Clasa de toleranță	ISO 3X 6GX
Clasa de toleranță	7H
Clasa de toleranță	7HX
Clasa de toleranță	7G
Clasa de toleranță	7GX
Clasa de toleranță	6H +0,10

Ø cozii D _s	7 mm
Pas filet	0,5 mm
Pătrat coadă □	5,5 mm
Ø Filet	7 mm
Standard	DIN 376
Lungimea totală L	80 mm
Adâncimea filetului	21 mm
Număr caneluri de pretensionare	3
Număr de dinți Z	3
Ø găurii de centrare	6,5 mm
Materialul sculei	HSS E
Tip de filet	M
Dimensiunea filetului	M7×0,5
Strat de acoperire	TiN
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	DIN 13
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod