

**Garant****Tarod de mașină pentru găuri străpuse cu filet pe stânga, TiN, MF: M18X1,25****Date comandă**

Numărul de comandă	130006 M18X1,25
GTIN	4062406008550
Clasa articolului	10N

**Descriere****Notă:**

Timp de livrare: 49 de zile calendaristice

Comandă minimă: 2 bucăți

Execuție specială - este exclusă returnarea

**Descriere tehnică**

Număr caneluri de pretensionare	3
Standard	DIN 376
Pas filet	1,25 mm
Ø găurii de centrare	16,75 mm
Adâncimea filetului	54 mm
Clasa de toleranță	ISO 1 4H
Clasa de toleranță	ISO 1X 4HX
Clasa de toleranță	ISO 2 6H
Clasa de toleranță	ISO 2X 6HX
Clasa de toleranță	6H +0,05
Clasa de toleranță	6H +0,20
Clasa de toleranță	ISO 3 6G
Clasa de toleranță	ISO 3X 6GX

Clasa de toleranță	7H
Clasa de toleranță	7HX
Clasa de toleranță	7G
Clasa de toleranță	7GX
Clasa de toleranță	6H +0,10
Lungimea totală L	125 mm
Număr de dinți Z	3
Ø cozii D <sub>s</sub>	14 mm
Ø Filet	18 mm
Materialul sculei	HSS E
Pătrat coadă □	11 mm
Tip de filet	MF-LH
Dimensiunea filetului	M18x1,25
Strat de acoperire	TiN
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	DIN 13
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3xD la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe stânga
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod