

Garant**Tarod de mașină pentru găuri străpunse cu filet pe stânga, TiN, MF: M8X1****Date comandă**

Numărul de comandă	130006 M8X1
GTIN	4062406007874
Clasa articolului	10N

Descriere**Notă:**

Timp de livrare: 49 de zile calendaristice

Comandă minimă: 3 bucăți

Execuție specială - este exclusă returnarea

Descriere tehnică

Număr caneluri de pretensionare	3
Clasa de toleranță	ISO 1 4H
Clasa de toleranță	ISO 1X 4HX
Clasa de toleranță	ISO 2 6H
Clasa de toleranță	ISO 2X 6HX
Clasa de toleranță	6H +0,05
Clasa de toleranță	6H +0,20
Clasa de toleranță	ISO 3 6G
Clasa de toleranță	ISO 3X 6GX
Clasa de toleranță	7H
Clasa de toleranță	7HX
Clasa de toleranță	7G
Clasa de toleranță	7GX

Clasa de toleranță	6H +0,10
Pătrat coadă <input type="checkbox"/>	6,2 mm
Adâncimea filetului	24 mm
Număr de dinți Z	3
Ø găurii de centrare	7 mm
Materialul sculei	HSS E
Pas filet	1 mm
Ø cozii D _s	8 mm
Lungimea totală L	90 mm
Standard	DIN 371
Ø Filet	8 mm
Tip de filet	MF-LH
Dimensiunea filetului	M8x1
Strat de acoperire	TiN
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	DIN 13
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3xD la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe stânga
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod