

Garant**Tarozi de mașină pentru găuri înfundate, neacoperită, MF: M1,4X0,25****Date comandă**

Numărul de comandă	130010 M1,4X0,25
GTIN	4062406010980
Clasa articolului	10N

Descriere**Notă:**

Timp de livrare: 91 de zile calendaristice

Comandă minimă: 25 bucăți

Execuție specială - este exclusă returnarea

Descriere tehnică

Ø găurii de centrare	1,15 mm
Ø cozii D _s	2,5 mm
Standard	DIN 371
Număr de dinți Z	2
Ø Filet	1,4 mm
Pas filet	0,25 mm
Număr caneluri de pretensionare	2
Pătrat coadă □	2,1 mm
Adâncimea filetului	3,5 mm
Lungimea totală L	40 mm
Clasa de toleranță	ISO 1 4H
Clasa de toleranță	ISO 1X 4HX
Clasa de toleranță	ISO 2 6H

Clasa de toleranță	ISO 2X 6HX
Clasa de toleranță	6H +0,05
Clasa de toleranță	6H +0,20
Clasa de toleranță	ISO 3 6G
Clasa de toleranță	ISO 3X 6GX
Clasa de toleranță	7H
Clasa de toleranță	7HX
Clasa de toleranță	7G
Clasa de toleranță	7GX
Clasa de toleranță	6H +0,10
Materialul sculei	HSS E
Tip de filet	M
Dimensiunea filetului	M1,4x0,25
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	DIN 13
Forma conului de atac	C
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	până la 2xD la gaură înfundată
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod