

Garant**Tarozi de mașină pentru găuri înfundate, neacoperită, MF: M21X0,75****Date comandă**

Numărul de comandă	130010 M21X0,75
GTIN	4062406012380
Clasa articolului	10N

Descriere**Notă:**

Timp de livrare: 35 de zile calendaristice

Comandă minimă: 1 bucată

Execuție specială - este exclusă returnarea

Descriere tehnică

Pas filet	0,75 mm
Standard	DIN 376
Număr caneluri de pretensionare	3
Materialul sculei	HSS E
Adâncimea filetului	52,5 mm
Ø Filet	21 mm
Clasa de toleranță	ISO 1 4H
Clasa de toleranță	ISO 1X 4HX
Clasa de toleranță	ISO 2 6H
Clasa de toleranță	ISO 2X 6HX
Clasa de toleranță	6H +0,05
Clasa de toleranță	6H +0,20
Clasa de toleranță	ISO 3 6G

Clasa de toleranță	ISO 3X 6GX
Clasa de toleranță	7H
Clasa de toleranță	7HX
Clasa de toleranță	7G
Clasa de toleranță	7GX
Clasa de toleranță	6H +0,10
Lungimea totală L	140 mm
Număr de dinți Z	3
Ø cozii D _s	18 mm
Pătrat coadă □	14,5 mm
Ø găurii de centrare	20,25 mm
Tip de filet	M
Dimensiunea filetului	M21×0,75
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	DIN 13
Forma conului de atac	C
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	până la 2×D la gaură înfundată
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod