

**Garant****Tarozi de mașină pentru găuri înfundate, neacoperită, MF: M13X1,75****Date comandă**

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Numărul de comandă | 130010 M13X1,75 |
| GTIN               | 4062406011772   |
| Clasa articolului  | 10N             |

**Descriere****Notă:**

Timp de livrare: 35 de zile calendaristice

Comandă minimă: 2 bucăți

Execuție specială - este exclusă returnarea

**Descriere tehnică**

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Ø Filet             | 13 mm      |
| Adâncimea filetului | 32,5 mm    |
| Clasa de toleranță  | ISO 1 4H   |
| Clasa de toleranță  | ISO 1X 4HX |
| Clasa de toleranță  | ISO 2 6H   |
| Clasa de toleranță  | ISO 2X 6HX |
| Clasa de toleranță  | 6H +0,05   |
| Clasa de toleranță  | 6H +0,20   |
| Clasa de toleranță  | ISO 3 6G   |
| Clasa de toleranță  | ISO 3X 6GX |
| Clasa de toleranță  | 7H         |
| Clasa de toleranță  | 7HX        |
| Clasa de toleranță  | 7G         |

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Clasa de toleranță              | 7GX   |
| Clasa de toleranță              | 6H +0,10  |
| Pas filet                       | 1,75 mm   |
| Materialul sculei               | HSS E   |
| Standard                        | DIN 376   |
| Pătrat coadă □                  | 9 mm  |
| Lungimea totală L               | 110 mm  |
| Număr de dinți Z                | 3   |
| Ø cozii D <sub>s</sub>          | 11 mm   |
| Ø găurii de centrare            | 11,25 mm  |
| Număr caneluri de pretensionare | 3   |
| Tip de filet                    | M   |
| Dimensiunea filetului           | M13×1,75  |
| Strat de acoperire              | neacoperită                                     |
| Unghi al flancurilor            | 60 grad   |
| Normă pentru filet              | DIN 13  |
| Forma conului de atac           | C   |
| Coadă tip                       | Coadă cilindrică cu h9                          |
| Răcire interioară               | nu  |
| Utilizare la tipul de găurire   | până la 2×D la gaură înfundată                  |
| Direcție de tăiere              | pe dreapta                                      |
| Tipul uneltei cu filet          | Tarod de mașină pentru prelucrare convențională |
| Inel colorat                    | fără  |
| Tip produs                      | Tarod   |