

Garant**Tarozi de mașină pentru găuri înfundate, neacoperită, MF: M48X0,35****Date comandă**

Numărul de comandă	130010 M48X0,35
GTIN	4062406014223
Clasa articolului	10N

Descriere**Notă:**

Timp de livrare: 35 de zile calendaristice

Comandă minimă: 1 bucată

Execuție specială - este exclusă returnarea

Descriere tehnică

Clasa de toleranță	ISO 1 4H
Clasa de toleranță	ISO 1X 4HX
Clasa de toleranță	ISO 2 6H
Clasa de toleranță	ISO 2X 6HX
Clasa de toleranță	6H +0,05
Clasa de toleranță	6H +0,20
Clasa de toleranță	ISO 3 6G
Clasa de toleranță	ISO 3X 6GX
Clasa de toleranță	7H
Clasa de toleranță	7HX
Clasa de toleranță	7G
Clasa de toleranță	7GX
Clasa de toleranță	6H +0,10

Standard	DIN 376
Ø Filet	48 mm
Pas filet	0,35 mm
Pătrat coadă □	29 mm
Ø cozii D _s	36 mm
Adâncimea filetului	120 mm
Număr de dinți Z	4
Lungimea totală L	250 mm
Materialul sculei	HSS E
Ø găurii de centrare	47,65 mm
Număr caneluri de pretensionare	4
Tip de filet	M
Dimensiunea filetului	M48x0,35
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	DIN 13
Forma conului de atac	C
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	până la 2xD la gaură înfundată
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod