

Garant**Tarod de mașină pentru găuri înfundate cu filet pe stânga, neacoperită, MF: M1,6X0,25****Date comandă**

Numărul de comandă	130011 M1,6X0,25
GTIN	4062406014612
Clasa articolului	10N

Descriere**Notă:**

Timp de livrare: 91 de zile calendaristice

Comandă minimă: 25 bucăți

Execuție specială - este exclusă returnarea

Descriere tehnică

Adâncimea filetului	4 mm
Standard	DIN 371
Număr caneluri de pretensionare	2
Ø Filet	1,6 mm
Număr de dinți Z	2
Pătrat coadă <input type="checkbox"/>	2,1 mm
Lungimea totală L	40 mm
Clasa de toleranță	ISO 1 4H
Clasa de toleranță	ISO 1X 4HX
Clasa de toleranță	ISO 2 6H
Clasa de toleranță	ISO 2X 6HX
Clasa de toleranță	6H +0,05
Clasa de toleranță	6H +0,20

Clasa de toleranță	ISO 3 6G
Clasa de toleranță	ISO 3X 6GX
Clasa de toleranță	7H
Clasa de toleranță	7HX
Clasa de toleranță	7G
Clasa de toleranță	7GX
Clasa de toleranță	6H +0,10
Ø cozii D _s	2,5 mm
Materialul sculei	HSS E
Pas filet	0,25 mm
Ø găurii de centrare	1,35 mm
Tip de filet	MF-LH
Dimensiunea filetului	M1,6×0,25
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	DIN 13
Forma conului de atac	C
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	până la 2×D la gaură înfundată
Direcție de tăiere	pe stânga
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod