

Garant
Tarod de mașină pentru găuri înfundate cu filet pe stânga, neacoperită, MF: M7X0,75

Date comandă

Numărul de comandă	130011 M7X0,75
GTIN	4062406015008
Clasa articolului	10N

Descriere
Notă:

Timp de livrare: 35 de zile calendaristice

Comandă minimă: 3 bucăți

Execuție specială - este exclusă returnarea

Descriere tehnică

Pas filet	0,75 mm
Adâncimea filetului	17,5 mm
Pătrat coadă □	5,5 mm
Ø Filet	7 mm
Ø cozii D _s	7 mm
Clasa de toleranță	ISO 1 4H
Clasa de toleranță	ISO 1X 4HX
Clasa de toleranță	ISO 2 6H
Clasa de toleranță	ISO 2X 6HX
Clasa de toleranță	6H +0,05
Clasa de toleranță	6H +0,20
Clasa de toleranță	ISO 3 6G
Clasa de toleranță	ISO 3X 6GX

Clasa de toleranță	7H
Clasa de toleranță	7HX
Clasa de toleranță	7G
Clasa de toleranță	7GX
Clasa de toleranță	6H +0,10
Lungimea totală L	80 mm
Număr caneluri de pretensionare	3
Materialul sculei	HSS E
Standard	DIN 371
Ø găurii de centrare	6,25 mm
Număr de dinți Z	3
Tip de filet	MF-LH
Dimensiunea filetului	M7×0,75
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	DIN 13
Forma conului de atac	C
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	până la 2×D la gaură înfundată
Direcție de tăiere	pe stânga
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod