

**Garant****Tarod de mașină pentru găuri înfundate cu filet pe stânga, neacoperită, MF: M18X1****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 130011 M18X1  |
| GTIN               | 4062406015725 |
| Clasa articolului  | 10N           |

**Descriere****Notă:**

Timp de livrare: 35 de zile calendaristice

Comandă minimă: 2 bucăți

Execuție specială - este exclusă returnarea

**Descriere tehnică**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Ø găurii de centrare | 17 mm      |
| Clasa de toleranță   | ISO 1 4H   |
| Clasa de toleranță   | ISO 1X 4HX |
| Clasa de toleranță   | ISO 2 6H   |
| Clasa de toleranță   | ISO 2X 6HX |
| Clasa de toleranță   | 6H +0,05   |
| Clasa de toleranță   | 6H +0,20   |
| Clasa de toleranță   | ISO 3 6G   |
| Clasa de toleranță   | ISO 3X 6GX |
| Clasa de toleranță   | 7H         |
| Clasa de toleranță   | 7HX        |
| Clasa de toleranță   | 7G         |
| Clasa de toleranță   | 7GX        |

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Clasa de toleranță                    | 6H +0,10  |
| Pătrat coadă <input type="checkbox"/> | 11 mm   |
| Standard                              | DIN 376   |
| Număr caneluri de pretensionare       | 3   |
| Pas filet                             | 1 mm  |
| Număr de dinți Z                      | 3   |
| Adâncimea filetului                   | 45 mm   |
| Ø Filet                               | 18 mm   |
| Ø cozii D <sub>s</sub>                | 14 mm   |
| Materialul sculei                     | HSS E   |
| Lungimea totală L                     | 125 mm  |
| Tip de filet                          | MF-LH   |
| Dimensiunea filetului                 | M18×1   |
| Strat de acoperire                    | neacoperită                                     |
| Unghi al flancurilor                  | 60 grad   |
| Normă pentru filet                    | DIN 13  |
| Forma conului de atac                 | C   |
| Coadă tip                             | Coadă cilindrică cu h9                          |
| Răcire interioară                     | nu  |
| Utilizare la tipul de găurire         | până la 2×D la gaură înfundată                  |
| Direcție de tăiere                    | pe stânga                                       |
| Tipul uneltei cu filet                | Tarod de mașină pentru prelucrare convențională |
| Inel colorat                          | fără  |
| Tip produs                            | Tarod   |