

Garant**Tarod de mașină pentru găuri înfundate cu filet pe stânga, neacoperită, MF: M17X1,25****Date comandă**

Numărul de comandă	130011 M17X1,25
GTIN	4062406015657
Clasa articolului	10N

Descriere**Notă:**

Timp de livrare: 35 de zile calendaristice

Comandă minimă: 2 bucăți

Execuție specială - este exclusă returnarea

Descriere tehnică

Ø Filet	17 mm
Pătrat coadă □	11 mm
Standard	DIN 376
Lungimea totală L	125 mm
Materialul sculei	HSS E
Ø cozii D _s	14 mm
Număr de dinți Z	3
Ø găurii de centrare	15,75 mm
Clasa de toleranță	ISO 1 4H
Clasa de toleranță	ISO 1X 4HX
Clasa de toleranță	ISO 2 6H
Clasa de toleranță	ISO 2X 6HX
Clasa de toleranță	6H +0,05

Clasa de toleranță	6H +0,20
Clasa de toleranță	ISO 3 6G
Clasa de toleranță	ISO 3X 6GX
Clasa de toleranță	7H
Clasa de toleranță	7HX
Clasa de toleranță	7G
Clasa de toleranță	7GX
Clasa de toleranță	6H +0,10
Pas filet	1,25 mm
Adâncimea filetului	42,5 mm
Număr caneluri de pretensionare	3
Tip de filet	MF-LH
Dimensiunea filetului	M17×1,25
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	DIN 13
Forma conului de atac	C
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	până la 2×D la gaură înfundată
Direcție de tăiere	pe stânga
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod