

Garant**Tarod de mașină pentru găuri înfundate cu filet pe stânga, neacoperită, MF: M24X1,5****Date comandă**

Numărul de comandă	130011 M24X1,5
GTIN	4062406016227
Clasa articolului	10N

Descriere**Notă:**

Timp de livrare: 35 de zile calendaristice

Comandă minimă: 1 bucată

Execuție specială - este exclusă returnarea

Descriere tehnică

Ø Filet	24 mm
Număr caneluri de pretensionare	3
Lungimea totală L	160 mm
Pătrat coadă □	14,5 mm
Număr de dinți Z	3
Ø cozii D _s	18 mm
Ø găurii de centrare	22,5 mm
Clasa de toleranță	ISO 1 4H
Clasa de toleranță	ISO 1X 4HX
Clasa de toleranță	ISO 2 6H
Clasa de toleranță	ISO 2X 6HX
Clasa de toleranță	6H +0,05
Clasa de toleranță	6H +0,20

Clasa de toleranță	ISO 3 6G
Clasa de toleranță	ISO 3X 6GX
Clasa de toleranță	7H
Clasa de toleranță	7HX
Clasa de toleranță	7G
Clasa de toleranță	7GX
Clasa de toleranță	6H +0,10
Pas filet	1,5 mm
Standard	DIN 376
Adâncimea filetului	60 mm
Materialul sculei	HSS E
Tip de filet	MF-LH
Dimensiunea filetului	M24×1,5
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	DIN 13
Forma conului de atac	C
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	până la 2×D la gaură înfundată
Direcție de tăiere	pe stânga
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod