

Garant**Tarod de mașină pentru găuri înfundate cu filet pe stânga, neacoperită, MF: M33X1****Date comandă**

Numărul de comandă	130011 M33X1
GTIN	4062406016913
Clasa articolului	10N

Descriere**Notă:**

Timp de livrare: 35 de zile calendaristice

Comandă minimă: 1 bucată

Execuție specială - este exclusă returnarea

Tip de filet: MF-LH

Materialul sculei: HSS E

Standard: DIN 376

Clasa de toleranță: ISO 1 4H

Clasa de toleranță: ISO 1X 4HX

Clasa de toleranță: ISO 2 6H

Pas filet: 1 mm

Lungimea totală L: 180 mm

Ø cozii D_s: 25 mm

Pătrat coadă □: 20 mm

Ø găurii de centrare: 32 mm

Descriere tehnică

Lungimea totală L	180 mm
Număr caneluri de pretensionare	4
Ø cozii D _s	25 mm
Ø găurii de centrare	32 mm
Standard	DIN 376

Pas filet	1 mm
Ø Filet	33 mm
Adâncimea filetului	82,5 mm
Materialul sculei	HSS E
Număr de dinți Z	4
Pătrat coadă □	20 mm
Clasa de toleranță	ISO 1 4H
Clasa de toleranță	ISO 1X 4HX
Clasa de toleranță	ISO 2 6H
Clasa de toleranță	ISO 2X 6HX
Clasa de toleranță	6H +0,05
Clasa de toleranță	6H +0,20
Clasa de toleranță	ISO 3 6G
Clasa de toleranță	ISO 3X 6GX
Clasa de toleranță	7H
Clasa de toleranță	7HX
Clasa de toleranță	7G
Clasa de toleranță	7GX
Clasa de toleranță	6H +0,10
Tip de filet	MF-LH
Dimensiunea filetului	M33×1
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	DIN 13
Forma conului de atac	C
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	până la 2×D la gaură înfundată
Direcție de tăiere	pe stânga

Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod