

**Garant****Tarod de mașină pentru găuri înfundate cu filet pe stânga, TiN, MF: M17X0,35****Date comandă**

Numărul de comandă	130016 M17X0,35
GTIN	4062406022815
Clasa articolului	10N

**Descriere****Notă:**

Timp de livrare: 49 de zile calendaristice

Comandă minimă: 2 bucăți

Execuție specială - este exclusă returnarea

**Descriere tehnică**

Pătrat coadă <input type="checkbox"/>	11 mm
Standard	DIN 376
Ø Filet	17 mm
Clasa de toleranță	ISO 1 4H
Clasa de toleranță	ISO 1X 4HX
Clasa de toleranță	ISO 2 6H
Clasa de toleranță	ISO 2X 6HX
Clasa de toleranță	6H +0,05
Clasa de toleranță	6H +0,20
Clasa de toleranță	ISO 3 6G
Clasa de toleranță	ISO 3X 6GX
Clasa de toleranță	7H
Clasa de toleranță	7HX

Clasa de toleranță	7G
Clasa de toleranță	7GX
Clasa de toleranță	6H +0,10
Număr caneluri de pretensionare	3
Lungimea totală L	125 mm
Materialul sculei	HSS E
Adâncimea filetului	42,5 mm
Număr de dinți Z	3
Pas filet	0,35 mm
Ø găurii de centrare	16,65 mm
Ø cozii D <sub>s</sub>	14 mm
Tip de filet	MF-LH
Dimensiunea filetului	M17×0,35
Strat de acoperire	TiN
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	DIN 13
Forma conului de atac	C
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	până la 2×D la gaură înfundată
Direcție de tăiere	pe stânga
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod