

**Garant****Tarozi de mașină pentru găuri înfundate, TiN, MF: M1,8X0,35****Date comandă**

Numărul de comandă	130015 M1,8X0,35
GTIN	4062406018269
Clasa articolului	10N

**Descriere****Notă:**

Timp de livrare: 91 de zile calendaristice

Comandă minimă: 25 bucăți

Execuție specială - este exclusă returnarea

**Descriere tehnică**

Materialul sculei	HSS E
Pas filet	0,35 mm
Pătrat coadă □	2,1 mm
Ø cozii D <sub>s</sub>	2,5 mm
Ø Filet	1,8 mm
Număr caneluri de pretensionare	2
Număr de dinți Z	2
Lungimea totală L	40 mm
Adâncimea filetului	4,5 mm
Ø găurii de centrare	1,45 mm
Clasa de toleranță	ISO 1 4H
Clasa de toleranță	ISO 1X 4HX
Clasa de toleranță	ISO 2 6H

Clasa de toleranță	ISO 2X 6HX
Clasa de toleranță	6H +0,05
Clasa de toleranță	6H +0,20
Clasa de toleranță	ISO 3 6G
Clasa de toleranță	ISO 3X 6GX
Clasa de toleranță	7H
Clasa de toleranță	7HX
Clasa de toleranță	7G
Clasa de toleranță	7GX
Clasa de toleranță	6H +0,10
Standard	DIN 371
Tip de filet	MF
Dimensiunea filetului	M1,8x0,35
Strat de acoperire	TiN
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	DIN 13
Forma conului de atac	C
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	până la 2xD la gaură înfundată
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod