

**Garant****Tarozi de mașină pentru găuri înfundate, TiN, MF: M18X0,35****Date comandă**

Numărul de comandă	130015 M18X0,35
GTIN	4062406019297
Clasa articolului	10N

**Descriere****Notă:**

Timp de livrare: 49 de zile calendaristice

Comandă minimă: 2 bucăți

Execuție specială - este exclusă returnarea

**Descriere tehnică**

Adâncimea filetului	45 mm
Materialul sculei	HSS E
Clasa de toleranță	ISO 1 4H
Clasa de toleranță	ISO 1X 4HX
Clasa de toleranță	ISO 2 6H
Clasa de toleranță	ISO 2X 6HX
Clasa de toleranță	6H +0,05
Clasa de toleranță	6H +0,20
Clasa de toleranță	ISO 3 6G
Clasa de toleranță	ISO 3X 6GX
Clasa de toleranță	7H
Clasa de toleranță	7HX
Clasa de toleranță	7G

Clasa de toleranță	7GX
Clasa de toleranță	6H +0,10
Ø găurii de centrare	17,65 mm
Pătrat coadă □	11 mm
Număr caneluri de pretensionare	3
Pas filet	0,35 mm
Număr de dinți Z	3
Standard	DIN 376
Lungimea totală L	125 mm
Ø cozii D <sub>s</sub>	14 mm
Ø Filet	18 mm
Tip de filet	M
Dimensiunea filetului	M18x0,35
Strat de acoperire	TiN
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	DIN 13
Forma conului de atac	C
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	până la 2xD la gaură înfundată
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod