

Garant**Tarozi de mașină pentru găuri înfundate, TiN, MF: M3,5X0,35****Date comandă**

Numărul de comandă	130015 M3,5X0,35
GTIN	4062406018412
Clasa articolului	10N

Descriere**Notă:**

Timp de livrare: 49 de zile calendaristice

Comandă minimă: 3 bucăți

Execuție specială - este exclusă returnarea

Descriere tehnică

Materialul sculei	HSS E
Număr de dinți Z	3
Număr caneluri de pretensionare	3
Standard	DIN 371
Lungimea totală L	56 mm
Ø Filet	3,5 mm
Clasa de toleranță	ISO 1 4H
Clasa de toleranță	ISO 1X 4HX
Clasa de toleranță	ISO 2 6H
Clasa de toleranță	ISO 2X 6HX
Clasa de toleranță	6H +0,05
Clasa de toleranță	6H +0,20
Clasa de toleranță	ISO 3 6G

Clasa de toleranță	ISO 3X 6GX
Clasa de toleranță	7H
Clasa de toleranță	7HX
Clasa de toleranță	7G
Clasa de toleranță	7GX
Clasa de toleranță	6H +0,10
Ø cozii D _s	4 mm
Ø găurii de centrare	3,15 mm
Pas filet	0,35 mm
Adâncimea filetului	8,75 mm
Pătrat coadă □	3 mm
Tip de filet	M
Dimensiunea filetului	M3,5×0,35
Strat de acoperire	TiN
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	DIN 13
Forma conului de atac	C
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	până la 2×D la gaură înfundată
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod