

Garant
Tarod de mașină pentru găuri înfundate cu filet pe stânga, TiN, MF: M1,1X0,2

Date comandă

Numărul de comandă	130016 M1,1X0,2
GTIN	4062406021733
Clasa articolului	10N

Descriere
Notă:

Timp de livrare: 91 de zile calendaristice

Comandă minimă: 25 bucăți

Execuție specială - este exclusă returnarea

Tip de filet: MF-LH

Materialul sculei: HSS E

Standard: DIN 371

Clasa de toleranță: ISO 1 4H

Clasa de toleranță: ISO 1X 4HX

Clasa de toleranță: ISO 2 6H

Pas filet: 0,2 mm

Lungimea totală L: 40 mm

Ø cozii D_s: 2,5 mm

Pătrat coadă □: 2,1 mm

Ø găurii de centrare: 0,9 mm

Descriere tehnică

Ø găurii de centrare	0,9 mm
Pas filet	0,2 mm
Lungimea totală L	40 mm
Standard	DIN 371
Ø cozii D _s	2,5 mm
Clasa de toleranță	ISO 1 4H

Clasa de toleranță	ISO 1X 4HX
Clasa de toleranță	ISO 2 6H
Clasa de toleranță	ISO 2X 6HX
Clasa de toleranță	6H +0,05
Clasa de toleranță	6H +0,20
Clasa de toleranță	ISO 3 6G
Clasa de toleranță	ISO 3X 6GX
Clasa de toleranță	7H
Clasa de toleranță	7HX
Clasa de toleranță	7G
Clasa de toleranță	7GX
Clasa de toleranță	6H +0,10
Pătrat coadă <input type="checkbox"/>	2,1 mm
Număr de dinți Z	2
Materialul sculei	HSS E
Ø Filet	1,1 mm
Număr caneluri de pretensionare	2
Adâncimea filetului	2,75 mm
Tip de filet	MF-LH
Dimensiunea filetului	M1,1×0,2
Strat de acoperire	TiN
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	DIN 13
Forma conului de atac	C
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	până la 2×D la gaură înfundată
Direcție de tăiere	pe stânga
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională

Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod