

**Garant****Tarozi de mașină pentru găuri străpunse, neacoperită, Tip: NO.12-32****Date comandă**

Numărul de comandă	130030 NO.12-32
GTIN	4062406034498
Clasa articolului	10N

**Descriere****Notă:**

Timp de livrare: 35 de zile calendaristice

Comandă minimă: 3 bucăți

Execuție specială - este exclusă returnarea

**Descriere tehnică**

Pas filet	0,794 mm
Standard	DIN 371
Pasi/inch	32
Ø cozii D <sub>s</sub>	6 mm
Ø găurii de centrare	4,8 mm
Lungimea totală L	80 mm
Materialul sculei	HSS E
Adâncimea filetului	16,47 mm
Număr de dinți Z	3
Număr caneluri de pretensionare	3
Ø Filet	5,49 mm
Pătrat coadă □	4,9 mm
Tip de filet	UNEF

Dimensiunea filetelui	12-32 UNEF
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod