

Garant**Tarozi de mașină pentru găuri străpunse, neacoperită, Tip: 7/8-10****Date comandă**

Numărul de comandă	130030 7/8-10
GTIN	4062406035310
Clasa articolului	10N

Descriere**Notă:**

Timp de livrare: 35 de zile calendaristice

Comandă minimă: 1 bucată

Execuție specială - este exclusă returnarea

Descriere tehnică

Număr caneluri de pretensionare	3
Adâncimea filetului	66,69 mm
Ø cozii D _s	18 mm
Lungimea totală L	140 mm
Ø Filet	22,23 mm
Ø găurii de centrare	19,75 mm
Număr de dinți Z	3
Pas filet	2,54 mm
Pătrat coadă □	14,5 mm
Standard	DIN 376
Pasi/inch	10
Materialul sculei	HSS E
Tip de filet	UNS

Dimensiunea filetelui	7/8-10 UNS
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod