

Garant**Tarod de mașină pentru găuri străpunse cu filet pe stânga, neacoperită, Tip: 1.7/16-12****Date comandă**

Numărul de comandă	130031 1.7/16-12
GTIN	4062406038120
Clasa articolului	10N

Descriere**Notă:**

Timp de livrare: 35 de zile calendaristice

Comandă minimă: 1 bucată

Execuție specială - este exclusă returnarea

Descriere tehnică

Pasi/inch	12
Lungimea totală L	200 mm
Număr caneluri de pretensionare	4
Adâncimea filetului	73 mm
Număr de dinți Z	4
Ø găurii de centrare	34,5 mm
Ø cozii D _s	28 mm
Pătrat coadă □	22 mm
Materialul sculei	HSS E
Pas filet	2,117 mm
Standard	DIN 376
Ø Filet	36,512 mm
Tip de filet	UN-LH

Dimensiunea filetelui	1.7/16-12 UN LH
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3xD la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe stânga
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod