

**Garant****Tarod de mașină pentru găuri străpunse cu filet pe stânga, neacoperită, Tip: 1.1/8-8****Date comandă**

Numărul de comandă	130031 1.1/8-8
GTIN	4062406037819
Clasa articolului	10N

**Descriere****Notă:**

Timp de livrare: 35 de zile calendaristice

Comandă minimă: 1 bucată

Execuție specială - este exclusă returnarea

**Descriere tehnică**

Adâncimea filetului	57,15 mm
Număr caneluri de pretensionare	4
Pătrat coadă <input type="checkbox"/>	18 mm
Materialul sculei	HSS E
Pasi/inch	8
Ø Filet	28,575 mm
Pas filet	3,175 mm
Ø cozii D <sub>s</sub>	22 mm
Standard	DIN 376
Lungimea totală L	180 mm
Număr de dinți Z	4
Ø găurii de centrare	25,5 mm
Tip de filet	UN-LH

Dimensiunea filetelui	1.1/8-8 UN LH
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe stânga
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod