

**Garant****Tarozi de mașină pentru găuri străpunse, neacoperită, Tip: 1.1/4-18****Date comandă**

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Numărul de comandă | 130030 1.1/4-18 |
| GTIN               | 4062406035655   |
| Clasa articolului  | 10N             |

**Descriere****Notă:**

Timp de livrare: 35 de zile calendaristice

Comandă minimă: 1 bucată

Execuție specială - este exclusă returnarea

**Descriere tehnică**

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Lungimea totală L               | 180 mm   |
| Pas filet                       | 1,411 mm |
| Materialul sculei               | HSS E    |
| Număr caneluri de pretensionare | 4        |
| Adâncimea filetului             | 63,5 mm  |
| Ø Filet                         | 31,75 mm |
| Ø cozii D <sub>s</sub>          | 25 mm    |
| Ø găurii de centrare            | 30,55 mm |
| Pătrat coadă □                  | 20 mm    |
| Pasi/inch                       | 18       |
| Număr de dinți Z                | 4        |
| Standard                        | DIN 376  |
| Tip de filet                    | UNEF     |

|                               |                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| Dimensiunea filetelui         | 1.1/4-18 UNEF                                   |
| Strat de acoperire            | neacoperită                                     |
| Unghi al flancurilor          | 60 grad                                         |
| Normă pentru filet            | ASME B1.1                                       |
| Clasa de toleranță            | 2B +0,10                                        |
| Clasa de toleranță            | 2B +0,20                                        |
| Clasa de toleranță            | 2B                                              |
| Clasa de toleranță            | 1B                                              |
| Clasa de toleranță            | 2B +0,05                                        |
| Clasa de toleranță            | 3B                                              |
| Forma conului de atac         | B                                               |
| Coadă tip                     | Coadă cilindrică cu h9                          |
| Răcire interioară             | nu                                              |
| Utilizare la tipul de găurire | Până la 3×D la gaură străpunsă                  |
| Direcție de tăiere            | pe dreapta                                      |
| Tipul uneltei cu filet        | Tarod de mașină pentru prelucrare convențională |
| Inel colorat                  | fără                                            |
| Tip produs                    | Tarod                                           |