

**Garant****Tarozi de mașină pentru găuri străpunse, neacoperită, Tip: 1.3/16-16****Date comandă**

Numărul de comandă	130030 1.3/16-16
GTIN	4062406035600
Clasa articolului	10N

**Descriere****Notă:**

Timp de livrare: 35 de zile calendaristice

Comandă minimă: 1 bucată

Execuție specială - este exclusă returnarea

**Descriere tehnică**

Ø Filet	30,162 mm
Ø găurii de centrare	28,7 mm
Număr de dinți Z	4
Ø cozii D <sub>s</sub>	22 mm
Număr caneluri de pretensionare	4
Materialul sculei	HSS E
Adâncimea filetului	60,32 mm
Pasi/inch	16
Pas filet	1,588 mm
Standard	DIN 376
Lungimea totală L	180 mm
Pătrat coadă □	18 mm
Tip de filet	UN

Dimensiunea filetelui	1.3/16-16 UN
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod