

**Garant****Tarozi de mașină pentru găuri străpunse, neacoperită, Tip: 1.3/8-6****Date comandă**

Numărul de comandă	130030 1.3/8-6
GTIN	4062406035846
Clasa articolului	10N

**Descriere****Notă:**

Timp de livrare: 35 de zile calendaristice

Comandă minimă: 1 bucată

Execuție specială - este exclusă returnarea

**Descriere tehnică**

Lungimea totală L	200 mm
Număr caneluri de pretensionare	4
Ø Filet	34,925 mm
Ø cozii D <sub>s</sub>	28 mm
Pătrat coadă □	22 mm
Număr de dinți Z	4
Adâncimea filetului	69,85 mm
Standard	DIN 376
Pasi/inch	6
Pas filet	4,233 mm
Ø găurii de centrare	30,6 mm
Materialul sculei	HSS E
Tip de filet	UNC

Dimensiunea filetelui	1.3/8-6 UNC
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod