

Garant**Tarozi de mașină pentru găuri străpunse, neacoperită, Tip: 7/16-16****Date comandă**

Numărul de comandă	130030 7/16-16
GTIN	4062406034832
Clasa articolului	10N

Descriere**Notă:**

Timp de livrare: 35 de zile calendaristice

Comandă minimă: 2 bucăți

Execuție specială - este exclusă returnarea

Descriere tehnică

Materialul sculei	HSS E
Număr caneluri de pretensionare	3
Ø Filet	11,11 mm
Pasi/inch	16
Pas filet	1,588 mm
Lungimea totală L	110 mm
Adâncimea filetului	33,33 mm
Standard	DIN 376
Pătrat coadă □	7 mm
Ø cozii D _s	9 mm
Ø găurii de centrare	9,576 mm
Număr de dinți Z	3
Tip de filet	UN

Dimensiunea filetelui	7/16-16 UN
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod