

Garant**Tarod de mașină pentru găuri străpunse cu filet pe stânga, neacoperită, Tip: 5/16-48****Date comandă**

Numărul de comandă	130031 5/16-48
GTIN	4062406036850
Clasa articolului	10N

Descriere**Notă:**

Timp de livrare: 35 de zile calendaristice

Comandă minimă: 3 bucăți

Execuție specială - este exclusă returnarea

Descriere tehnică

Pas filet	0,529 mm
Lungimea totală L	90 mm
Ø Filet	7,94 mm
Adâncimea filetului	23,79 mm
Pătrat coadă □	6,2 mm
Ø cozii D _s	8 mm
Pasi/inch	48
Număr caneluri de pretensionare	3
Număr de dinți Z	3
Ø găurii de centrare	7,5 mm
Materialul sculei	HSS E
Standard	DIN 371
Tip de filet	UNS-LH

Dimensiunea filetelui	5/16-48 UNS LH
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe stânga
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod