

Garant**Tarod de mașină pentru găuri străpunse cu filet pe stânga, neacoperită, Tip: 1.7/16-20****Date comandă**

Numărul de comandă	130031 1.7/16-20
GTIN	4062406038090
Clasa articolului	10N

Descriere**Notă:**

Timp de livrare: 35 de zile calendaristice

Comandă minimă: 1 bucată

Execuție specială - este exclusă returnarea

Descriere tehnică

Adâncimea filetului	73 mm
Ø Filet	36,512 mm
Lungimea totală L	200 mm
Ø găurii de centrare	35,32 mm
Pătrat coadă □	22 mm
Număr caneluri de pretensionare	4
Pas filet	1,27 mm
Pasi/inch	20
Materialul sculei	HSS E
Standard	DIN 376
Ø cozii D _s	28 mm
Număr de dinți Z	4
Tip de filet	UN-LH

Dimensiunea filetelui	1.7/16-20 UN LH
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3xD la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe stânga
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod