

Garant**Tarozi de mașină pentru găuri străpunse, neacoperită, Tip: 5/8-11****Date comandă**

Numărul de comandă	130030 5/8-11
GTIN	4062406035082
Clasa articolului	10N

Descriere**Notă:**

Timp de livrare: 35 de zile calendaristice

Comandă minimă: 2 bucăți

Execuție specială - este exclusă returnarea

Descriere tehnică

Ø cozii D _s	12 mm
Pătrat coadă □	9 mm
Număr caneluri de pretensionare	3
Ø găurii de centrare	13,53 mm
Lungimea totală L	110 mm
Adâncimea filetului	47,64 mm
Pas filet	2,309 mm
Materialul sculei	HSS E
Număr de dinți Z	3
Pasi/inch	11
Ø Filet	15,88 mm
Standard	DIN 376
Tip de filet	UNC

Dimensiunea filetelui	5/8-11 UNC
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod