

**Garant****Tarozi de mașină pentru găuri străpunse, neacoperită, Tip: NO.12-56****Date comandă**

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Numărul de comandă | 130030 NO.12-56 |
| GTIN               | 4062406034450   |
| Clasa articolului  | 10N             |

**Descriere****Notă:**

Timp de livrare: 35 de zile calendaristice

Comandă minimă: 3 bucăți

Execuție specială - este exclusă returnarea

**Descriere tehnică**

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Standard                        | DIN 371  |
| Număr de dinți Z                | 3        |
| Pas filet                       | 0,454 mm |
| Număr caneluri de pretensionare | 3        |
| Pasi/inch                       | 56       |
| Pătrat coadă □                  | 4,9 mm   |
| Ø cozii D <sub>s</sub>          | 6 mm     |
| Adâncimea filetului             | 16,47 mm |
| Ø găurii de centrare            | 5,05 mm  |
| Lungimea totală L               | 80 mm    |
| Ø Filet                         | 5,49 mm  |
| Materialul sculei               | HSS E    |
| Tip de filet                    | UNS      |

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Dimensiunea filetelui         | 12-56 UNS                                       |
| Strat de acoperire            | neacoperită                                     |
| Unghi al flancurilor          | 60 grad   |
| Normă pentru filet            | ASME B1.1                                       |
| Clasa de toleranță            | 2B +0,10  |
| Clasa de toleranță            | 2B +0,20  |
| Clasa de toleranță            | 2B  |
| Clasa de toleranță            | 1B  |
| Clasa de toleranță            | 2B +0,05  |
| Clasa de toleranță            | 3B  |
| Forma conului de atac         | B   |
| Coadă tip                     | Coadă cilindrică cu h9                          |
| Răcire interioară             | nu  |
| Utilizare la tipul de găurire | Până la 3×D la gaură străpunsă                  |
| Direcție de tăiere            | pe dreapta                                      |
| Tipul uneltei cu filet        | Tarod de mașină pentru prelucrare convențională |
| Inel colorat                  | fără  |
| Tip produs                    | Tarod   |