

**Garant**
**Tarod de mașină pentru găuri străpunse cu filet pe stânga, neacoperită, Tip: 5/8-11**

**Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 130031 5/8-11 |
| GTIN               | 4062406037321 |
| Clasa articolului  | 10N           |

**Descriere**
**Notă:**

Timp de livrare: 35 de zile calendaristice

Comandă minimă: 2 bucăți

Execuție specială - este exclusă returnarea

**Descriere tehnică**

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Standard                              | DIN 376  |
| Pătrat coadă <input type="checkbox"/> | 9 mm     |
| Adâncimea filetului                   | 47,64 mm |
| Număr de dinți Z                      | 3        |
| Număr caneluri de pretensionare       | 3        |
| Ø Filet                               | 15,88 mm |
| Ø cozii D <sub>s</sub>                | 12 mm    |
| Lungimea totală L                     | 110 mm   |
| Ø găurii de centrare                  | 13,53 mm |
| Materialul sculei                     | HSS E    |
| Pasi/inch                             | 11       |
| Pas filet                             | 2,309 mm |
| Tip de filet                          | UNC-LH   |

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Dimensiunea filetelui         | 5/8-11 UNC LH                                   |
| Strat de acoperire            | neacoperită                                     |
| Unghi al flancurilor          | 60 grad   |
| Normă pentru filet            | ASME B1.1                                       |
| Clasa de toleranță            | 2B +0,10  |
| Clasa de toleranță            | 2B +0,20  |
| Clasa de toleranță            | 2B  |
| Clasa de toleranță            | 1B  |
| Clasa de toleranță            | 2B +0,05  |
| Clasa de toleranță            | 3B  |
| Forma conului de atac         | B   |
| Coadă tip                     | Coadă cilindrică cu h9                          |
| Răcire interioară             | nu  |
| Utilizare la tipul de găurire | Până la 3×D la gaură străpunsă                  |
| Direcție de tăiere            | pe stânga                                       |
| Tipul uneltei cu filet        | Tarod de mașină pentru prelucrare convențională |
| Inel colorat                  | fără  |
| Tip produs                    | Tarod   |