

Garant**Tarod de mașină pentru găuri străpunse cu filet pe stânga, neacoperită, Tip: 1.1/4-16****Date comandă**

Numărul de comandă	130031 1.1/4-16
GTIN	4062406037901
Clasa articolului	10N

Descriere**Notă:**

Timp de livrare: 35 de zile calendaristice

Comandă minimă: 1 bucată

Execuție specială - este exclusă returnarea

Tip de filet: UN-LH

Materialul sculei: HSS E

Standard: DIN 376

Pasi/inch: 16

Ø Filet: 31,75 mm

Lungimea totală L: 180 mm

Ø cozii D_s: 25 mm

Pătrat coadă □: 20 mm

Ø găurii de centrare: 30,3 mm

Descriere tehnică

Ø Filet	31,75 mm
Pătrat coadă □	20 mm
Pas filet	1,588 mm
Pasi/inch	16
Număr caneluri de pretensionare	4
Număr de dinți Z	4
Standard	DIN 376

Ø cozii D _s	25 mm
Materialul sculei	HSS E
Lungimea totală L	180 mm
Adâncimea filetului	63,5 mm
Ø găurii de centrare	30,3 mm
Tip de filet	UN-LH
Dimensiunea filetului	1.1/4-16 UN LH
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3xD la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe stânga
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod