

**Garant****Tarod de mașină pentru găuri străpunse cu filet pe stânga, neacoperită, Tip: 1.5/16-12****Date comandă**

Numărul de comandă	130031 1.5/16-12
GTIN	4062406037994
Clasa articolului	10N

**Descriere****Notă:**

Timp de livrare: 35 de zile calendaristice

Comandă minimă: 1 bucată

Execuție specială - este exclusă returnarea

**Descriere tehnică**

Standard	DIN 376
Materialul sculei	HSS E
Număr caneluri de pretensionare	4
Pasi/inch	12
Lungimea totală L	200 mm
Ø cozii D <sub>s</sub>	28 mm
Pas filet	2,117 mm
Ø Filet	33,338 mm
Pătrat coadă □	22 mm
Ø găurii de centrare	31,3 mm
Număr de dinți Z	4
Adâncimea filetului	66,69 mm
Tip de filet	UN-LH

Dimensiunea filetelui	1.5/16-12 UN LH
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3xD la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe stânga
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod