

Garant**Tarozi de mașină pentru găuri străpunse, neacoperită, Tip: 1.5/8-8****Date comandă**

Numărul de comandă	130030 1.5/8-8
GTIN	4062406036119
Clasa articolului	10N

Descriere**Notă:**

Timp de livrare: 35 de zile calendaristice

Comandă minimă: 1 bucată

Execuție specială - este exclusă returnarea

Descriere tehnică

Pătrat coadă <input type="checkbox"/>	24 mm
Pasi/inch	8
Ø cozii D _s	32 mm
Număr caneluri de pretensionare	4
Număr de dinți Z	4
Ø Filet	41,275 mm
Materialul sculei	HSS E
Ø găurii de centrare	38,3 mm
Adâncimea filetului	82,55 mm
Standard	DIN 376
Lungimea totală L	200 mm
Pas filet	3,175 mm
Tip de filet	UN

Dimensiunea filetelui	1.5/8-8 UN
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod