

**Garant****Tarod de mașină pentru găuri străpunse cu filet pe stânga, neacoperită, Tip: 5/8-14****Date comandă**

Numărul de comandă	130031 5/8-14
GTIN	4062406037307
Clasa articolului	10N

**Descriere****Notă:**

Timp de livrare: 35 de zile calendaristice

Comandă minimă: 2 bucăți

Execuție specială - este exclusă returnarea

**Descriere tehnică**

Standard	DIN 376
Lungimea totală L	110 mm
Număr caneluri de pretensionare	3
Pătrat coadă □	9 mm
Ø găurii de centrare	14,2 mm
Ø cozii D <sub>s</sub>	12 mm
Pas filet	1,814 mm
Pasi/inch	14
Ø Filet	15,88 mm
Număr de dinți Z	3
Materialul sculei	HSS E
Adâncimea filetului	47,64 mm
Tip de filet	UNS-LH

Dimensiunea filetelui	5/8-14 UNS LH
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe stânga
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod