

**Garant****Tarod de mașină pentru găuri străpunse cu filet pe stânga, neacoperită, Tip: 1.1/2-14****Date comandă**

Numărul de comandă	130031 1.1/2-14
GTIN	4062406038182
Clasa articolului	10N

**Descriere****Notă:**

Timp de livrare: 35 de zile calendaristice

Comandă minimă: 1 bucată

Execuție specială - este exclusă returnarea

Tip de filet: UNS-LH

Materialul sculei: HSS E

Standard: DIN 376

Pasi/inch: 14

Ø Filet: 38,1 mm

Lungimea totală L: 200 mm

Ø cozii D<sub>s</sub>: 32 mm

Pătrat coadă □: 24 mm

Ø găurii de centrare: 36,5 mm

**Descriere tehnică**

Pas filet	1,814 mm
Ø cozii D <sub>s</sub>	32 mm
Pătrat coadă □	24 mm
Număr caneluri de pretensionare	4
Pasi/inch	14
Număr de dinți Z	4
Ø găurii de centrare	36,5 mm

Adâncimea filetului	76,2 mm
Materialul sculei	HSS E
Ø Filet	38,1 mm
Standard	DIN 376
Lungimea totală L	200 mm
Tip de filet	UNS-LH
Dimensiunea filetului	1.1/2-14 UNS LH
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3xD la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe stânga
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod