

**Garant****Tarozi de mașină pentru găuri străpunse, neacoperită, Tip: 11/16-12****Date comandă**

Numărul de comandă	130030 11/16-12
GTIN	4062406035129
Clasa articolului	10N

**Descriere****Notă:**

Timp de livrare: 35 de zile calendaristice

Comandă minimă: 2 bucăți

Execuție specială - este exclusă returnarea

**Descriere tehnică**

Materialul sculei	HSS E
Număr de dinți Z	3
Pătrat coadă □	11 mm
Lungimea totală L	125 mm
Ø găurii de centrare	15,5 mm
Ø Filet	17,462 mm
Standard	DIN 376
Pasi/inch	12
Ø cozii D <sub>s</sub>	14 mm
Număr caneluri de pretensionare	3
Adâncimea filetului	34,92 mm
Pas filet	2,117 mm
Tip de filet	UN

Dimensiunea filetelui	11/16-12 UN
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod