

Garant**Tarozi de mașină pentru găuri străpunse, neacoperită, Tip: 1.1/2-12****Date comandă**

Numărul de comandă	130030 1.1/2-12
GTIN	4062406035952
Clasa articolului	10N

Descriere**Notă:**

Timp de livrare: 35 de zile calendaristice

Comandă minimă: 1 bucată

Execuție specială - este exclusă returnarea

Descriere tehnică

Pas filet	2,117 mm
Ø găurii de centrare	36 mm
Pătrat coadă □	24 mm
Ø Filet	38,1 mm
Standard	DIN 376
Ø cozii D _s	32 mm
Număr de dinți Z	4
Adâncimea filetului	76,2 mm
Număr caneluri de pretensionare	4
Materialul sculei	HSS E
Lungimea totală L	200 mm
Pasi/inch	12
Tip de filet	UNF

Dimensiunea filetelui	1.1/2-12 UNF
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3xD la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod