

Garant**Tarod de mașină pentru găuri străpunse cu filet pe stânga, neacoperită, Tip: 7/8-24****Date comandă**

Numărul de comandă	130031 7/8-24
GTIN	4062406037499
Clasa articolului	10N

Descriere**Notă:**

Timp de livrare: 35 de zile calendaristice

Comandă minimă: 1 bucată

Execuție specială - este exclusă returnarea

Descriere tehnică

Standard	DIN 376
Materialul sculei	HSS E
Ø Filet	22,23 mm
Pătrat coadă □	14,5 mm
Număr caneluri de pretensionare	3
Număr de dinți Z	3
Adâncimea filetului	66,69 mm
Lungimea totală L	140 mm
Pas filet	1,058 mm
Pasi/inch	24
Ø găurii de centrare	21,2 mm
Ø cozii D _s	18 mm
Tip de filet	UNS-LH

Dimensiunea filetelui	7/8-24 UNS LH
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3xD la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe stânga
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod