

Garant**Tarozi de mașină pentru găuri străpunse, neacoperită, Tip: 5/8-18****Date comandă**

Numărul de comandă	130030 5/8-18
GTIN	4062406035044
Clasa articolului	10N

Descriere**Notă:**

Timp de livrare: 35 de zile calendaristice

Comandă minimă: 2 bucăți

Execuție specială - este exclusă returnarea

Descriere tehnică

Număr caneluri de pretensionare	3
Ø Filet	15,88 mm
Pătrat coadă □	9 mm
Lungimea totală L	110 mm
Ø cozii D _s	12 mm
Materialul sculei	HSS E
Standard	DIN 376
Număr de dinți Z	3
Adâncimea filetului	47,64 mm
Pasi/inch	18
Pas filet	1,411 mm
Ø găurii de centrare	14,5 mm
Tip de filet	UNF

Dimensiunea filetelui	5/8-18 UNF
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod