

Garant**Tarozi de mașină pentru găuri străpunse, neacoperită, Tip: 1.1/8-14****Date comandă**

Numărul de comandă	130030 1.1/8-14
GTIN	4062406035549
Clasa articolului	10N

Descriere**Notă:**

Timp de livrare: 35 de zile calendaristice

Comandă minimă: 1 bucată

Execuție specială - este exclusă returnarea

Descriere tehnică

Pas filet	1,814 mm
Pătrat coadă □	18 mm
Ø cozii D _s	22 mm
Ø găurii de centrare	27 mm
Materialul sculei	HSS E
Ø Filet	28,575 mm
Număr de dinți Z	4
Standard	DIN 376
Pasi/inch	14
Număr caneluri de pretensionare	4
Lungimea totală L	180 mm
Adâncimea filetului	57,15 mm
Tip de filet	UNS

Dimensiunea filetelui	1.1/8-14 UNS
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3xD la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod