

Garant**Tarod de mașină pentru găuri străpunse cu filet pe stânga, neacoperită, Tip: 3/8-20****Date comandă**

Numărul de comandă	130031 3/8-20
GTIN	4062406036980
Clasa articolului	10N

Descriere**Notă:**

Timp de livrare: 35 de zile calendaristice

Comandă minimă: 3 bucăți

Execuție specială - este exclusă returnarea

Descriere tehnică

Standard	DIN 371
Pasi/inch	20
Pătrat coadă <input type="checkbox"/>	8 mm
Pas filet	1,27 mm
Adâncimea filetului	28,59 mm
Lungimea totală L	100 mm
Ø cozii D _s	10 mm
Materialul sculei	HSS E
Ø găurii de centrare	8,3 mm
Ø Filet	9,525 mm
Număr de dinți Z	3
Număr caneluri de pretensionare	3
Tip de filet	UN-LH

Dimensiunea filetelui	3/8-20 UN LH
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe stânga
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod