

Garant**Tarod de mașină pentru găuri străpunse cu filet pe stânga, neacoperită, Tip: NO.12-28****Date comandă**

Numărul de comandă	130031 NO.12-28
GTIN	4062406036744
Clasa articolului	10N

Descriere**Notă:**

Timp de livrare: 35 de zile calendaristice

Comandă minimă: 3 bucăți

Execuție specială - este exclusă returnarea

Descriere tehnică

Ø cozii D _s	6 mm
Ø găurii de centrare	4,7 mm
Standard	DIN 371
Adâncimea filetului	16,47 mm
Ø Filet	5,49 mm
Materialul sculei	HSS E
Pătrat coadă □	4,9 mm
Număr caneluri de pretensionare	3
Pas filet	0,907 mm
Pasi/inch	28
Număr de dinți Z	3
Lungimea totală L	80 mm
Tip de filet	UNF-LH

Dimensiunea filetelui	12-28 UNF LH
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe stânga
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod