

**Garant****Tarozi de mașină pentru găuri străpunse, neacoperită, Tip: NO.1-72****Date comandă**

Numărul de comandă	130030 NO.1-72
GTIN	4062406000141
Clasa articolului	10N

**Descriere****Notă:**

Timp de livrare: 91 de zile calendaristice

Comandă minimă: 25 bucăți

Execuție specială - este exclusă returnarea

**Descriere tehnică**

Materialul sculei	HSS E
Ø Filet	1,85 mm
Ø cozii D <sub>s</sub>	2,8 mm
Pasi/inch	72
Număr de dinți Z	2
Ø găurii de centrare	1,55 mm
Standard	DIN 371
Număr caneluri de pretensionare	2
Lungimea totală L	45 mm
Pătrat coadă □	2,1 mm
Pas filet	0,353 mm
Adâncimea filetului	5,55 mm
Tip de filet	UNF

Dimensiunea filetelui	1-72 UNF
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod