

Garant**Tarozi de mașină pentru găuri străpunse, neacoperită, Tip: 7/16-27****Date comandă**

Numărul de comandă	130030 7/16-27
GTIN	4062406034795
Clasa articolului	10N

Descriere**Notă:**

Timp de livrare: 35 de zile calendaristice

Comandă minimă: 2 bucăți

Execuție specială - este exclusă returnarea

Descriere tehnică

Lungimea totală L	110 mm
Ø Filet	11,11 mm
Materialul sculei	HSS E
Adâncimea filetului	33,33 mm
Pasi/inch	27
Număr caneluri de pretensionare	3
Pas filet	0,94 mm
Ø găurii de centrare	10,2 mm
Pătrat coadă □	7 mm
Ø cozii D _s	9 mm
Număr de dinți Z	3
Standard	DIN 376
Tip de filet	UNS

Dimensiunea filetului	7/16-27 UNS
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod