

Garant**Tarod de mașină pentru găuri străpunse cu filet pe stânga, neacoperită, Tip: NO.10-32****Date comandă**

Numărul de comandă	130031 NO.10-32
GTIN	4062406036669
Clasa articolului	10N

Descriere**Notă:**

Timp de livrare: 35 de zile calendaristice

Comandă minimă: 3 bucăți

Execuție specială - este exclusă returnarea

Descriere tehnică

Număr caneluri de pretensionare	3
Ø Filet	4,83 mm
Pasi/inch	32
Număr de dinți Z	3
Materialul sculei	HSS E
Lungimea totală L	70 mm
Adâncimea filetului	14,49 mm
Ø găurii de centrare	4,1 mm
Pătrat coadă □	4,9 mm
Pas filet	0,794 mm
Standard	DIN 371
Ø cozii D _s	6 mm
Tip de filet	UNF-LH

Dimensiunea filetelui	10-32 UNF LH
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe stânga
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod