

Garant**Tarozi de mașină pentru găuri străpunse, TiN, Tip: 5/16-20****Date comandă**

Numărul de comandă	130035 5/16-20
GTIN	4062406039158
Clasa articolului	10N

Descriere**Notă:**

Timp de livrare: 49 de zile calendaristice

Comandă minimă: 3 bucăți

Execuție specială - este exclusă returnarea

Descriere tehnică

Pas filet	1,27 mm
Număr de dinți Z	3
Pătrat coadă □	6,2 mm
Lungimea totală L	90 mm
Standard	DIN 371
Număr caneluri de pretensionare	3
Ø cozii D _s	8 mm
Ø găurii de centrare	6,7 mm
Pasi/inch	20
Ø Filet	7,94 mm
Materialul sculei	HSS E
Adâncimea filetului	23,82 mm
Tip de filet	UN

Dimensiunea filetelui	5/16-20 UN
Strat de acoperire	TiN
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod